

PHILIPS

Starter kit: 3 lâmpadas inteligentes E27 + Hue dimmer switch + Hue Bridge Pro

Hue White and color
ambiance

Suporta mais de 150 luzes e
mais de 50 acessórios

Tecnologia MotionAware™

White Ambience +16 milhões de
cores

Encriptação avançada com o
Zigbee Trust Center



8720169374508



Iluminação inteligente simples

Obtenha funcionalidades de iluminação inteligente superpoderosas com o Hue Bridge Pro. Equipado com um novo chip capaz de executar algoritmos complexos e funcionalidades baseadas em IA, é mais rápido e mais potente do que nunca. Adicione cor ambiente a qualquer divisão com as lâmpadas com capacidade de cor incluídas e usufrua de um controlo prático com o interruptor incluído.

Possibilidades ilimitadas

- Controlo de toda a casa a partir de qualquer lugar
- Hue MotionAware™
- Mais capacidade e processador mais rápido

Iluminação inteligente fácil

- Segurança Zigbee

Destaques

Controlo de toda a casa a partir de qualquer lugar



O Hue Bridge e o Bridge Pro dão-lhe acesso ao seu sistema de casa inteligente a partir de qualquer lugar através da aplicação Hue. Controle as suas luzes, receba notificações de segurança ou simplesmente configure o seu sistema para funcionar de acordo com automatizações.

Hue MotionAware™




Esta nova e entusiasmante funcionalidade exclusiva do Bridge Pro permite que o seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos em casa. Utilizando, pelo menos, 3 luzes na mesma divisão, pode criar uma área de movimento que deteta a sua presença e aciona as luzes que lhe atribuir. Não é necessário um sensor de movimento separado!

Mais capacidade e processador mais rápido



Em comparação com o Hue Bridge, o Bridge Pro oferece 3x mais capacidade, suporte para mais de 150 luzes, mais de 50 acessórios, 500 cenários e tempos de resposta 5x mais rápidos com o seu novo Hue Chip Pro.

Segurança Zigbee



A sua privacidade é uma prioridade para nós. O Zigbee e o Philips Hue impedem o acesso não autorizado ao seu ecossistema de iluminação inteligente.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 60 x 110

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: sintético

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Pilhas incluídas: Não
- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
- Temperatura da cor: 1000-20000 K

Informações da embalagem

- EAN: 8720169374508

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,1
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 8,1

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.100 lm
- Diâmetro: 60 mm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: E27
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Número de registo EPREL: 2187085

A bridge

- Diâmetro: 92,3 mm
- Banda de frequência: 2400-2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Comprimento X Largura: 92.3 x 92.3 mm
- Número máximo de lâmpadas: 150
- Opções de montagem: Ambiente de trabalho, Parede
- Adaptador de corrente: 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz, Voltagem de saída: 5 V CC 1 A (máx.), Potência em espera: máx. de 0,1 W

A lâmpada

- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Fluxo luminoso: Luz branca e colorida
- Emissão de lúmenes: 1100 lm a 4000 K
- Fator de potência: 0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Largura: 60 mm
- Regulação extensa: Sim

O interruptor

- Pilhas incluídas: 1 x CR2032
- Banda de frequência: 2400-2483,5 MHz
- Vida útil: 50.000 clicks
- Máx. de luzes por interruptor: 50 (com uma Hue Bridge)
- Vida útil mínima da bateria: 2 ano
- Opções de montagem: Posicionamento livre, parede
- Profundidade do interruptor: 11 mm
- Comprimento do interruptor: 92 mm
- Largura do interruptor: 35 mm
- Profundidade da placa de parede: 14 mm
- Comprimento da placa de parede: 115 mm
- Largura da placa de parede: 70 mm
- Peso incluindo placa de parede: 67 g
- Peso do interruptor: 37 g
- Zigbee Light link: IEEE 802.15.4 Protocol

Conteúdo da embalagem

- Bridge: 1
- Cabo de rede Ethernet: 1
- Lâmpadas hue: 3
- Interruptor de regulação da intensidade da luz Hue: 1
- Adaptador de corrente: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169374508
- Peso líquido: 0,61 kg
- Peso bruto: 1,02 kg
- Altura: 140 mm
- Comprimento: 219 mm
- Largura: 176 mm

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistente, Samsung SmartThings
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 50
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.259

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com