

PHILIPS

Régua ProjectLine

Luminária LED

Selecione 1 temperatura utilizando o interruptor de parede – 3000 K/6500 K/4000 K

Fácil de instalar com a ficha, utilize a temperatura de cor predefinida: 3000 K

120 cm

Conectável até 8 luminárias



8720169510371



Qualidade profissional para o seu projeto

Réguas de iluminação LED e LEDs profissionais energeticamente eficientes para aplicações variadas. A régua de luz ProjectLine suporta poupança de energia e é aplicável a uma ampla gama de aplicações. A nossa nova geração de réguas permite agora selecionar a temperatura de cor mais confortável a partir de três cenários predefinidos, de acordo com a sua altura preferida do dia. A régua de iluminação é adequada para montagem em parede (horizontal) e teto.

Escolha sustentável

- Economize energia a partir do momento em que liga o interruptor

Selecionar para luz de alta qualidade

- Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips

Duração

- Vida útil longa de até 30.000 horas

Destaques

Energeticamente eficiente

Todos os produtos economizadores de energia Philips poupam energia a partir do momento em que liga o interruptor. Durante a sua vida útil, consomem menos kW, o que resulta numa conta de energia mais reduzida. O nível de poupança de energia depende do tipo de lâmpada e da tecnologia utilizada.

Qualidade fiável

A Philips cumpre as promessas relativas ao desempenho das lâmpadas. Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips relativas ao fluxo luminoso, à vida útil e à equivalência de potência relativamente às lâmpadas incandescentes.

Vida útil longa de até 30.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto para até 30.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: PVC
- Acabamento do difusor ótico: Opalino
- Material do difusor ótico: Policarbonato

Duração

- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): >80
- Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%
- Código da cor: 3000/4000/6500
- Fluxo luminoso constante: Não
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 3000, 4000, 6500
- Cromaticidade inicial: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Fonte de luz substituível: Não
- Difusão de feixe da luz da luminária: 120°
- Fluxo Luminoso: 1.500 lm
- Nível de regulação máximo: Não aplicável
- Material da ótica: Policarbonato
- Tipo de ótica: Abertura de feixe 120°
- Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C
- Vermelho saturado (R9): <50
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1,6
- Classificação de encandeamento unificada CEN: 25
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 120 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Funcionalidades adicionais: ProjectLine, À prova de água

Outras características

- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim
- Risco fotobiológico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Especificação do risco fotobiológico: 0,2 m

Potência

- Tensão de entrada: 220 a 240
- Corrente de irrupção: 8,3 A
- Tempo de irrupção: 0,125 ms
- Fator de potência (Fração): 0.5

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 13
- Tolerância de consumo de energia: +/-10%

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 32 mm
- Comprimento global: 1.185 mm
- Largura total: 20 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Cabo: –
- Ligação: Tomada de saída de rede
- Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 35 000 h: 7,5
- Regulável: Não
- Driver incluído: Sim
- Material de fixação: –
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Teste de resistência do cabo: Temperatura 650 °C, duração 30 s
- Frequência de linha: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK02 | 0,2 J standard
- Número de unidades de equipamento: 1 unidade
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 104
- Adequado para uma comutação aleatória: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169510371
- Peso líquido: 0,24 kg
- Peso bruto: 0,34 kg
- Altura: 3,2 cm
- Comprimento: 143,5 cm
- Largura: 4 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.217

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com