

PHILIPS

Luz encastrada
Peridot

Luzes encastradas

Sem lâmpada

Níquel

8721103036995



Concebida para simplicidade e conveniência

Concebida para simplicidade e conveniência, a luz Peridot da Philips inclui grampo de retenção fácil de utilizar para que possa substituir a lâmpada sem precisar de substituir o próprio equipamento. O resultado é uma manutenção sem complicações, sem danos nos tetos e sem necessidade de nova cablagem.

Duração

- Com o seu design metálico robusto e versátil, a Philips Peridot é adequada para a maioria dos ambientes internos. Disponível nas versões quadrada e redonda com acabamentos em preto, branco ou metálico. Selecione entre uma cabeça fixa ou rotativa ajustável até a um ângulo de 30°. Inclui uma garantia de 5 anos.

Destaques

Construída para durar

Com o seu design metálico robusto e versátil, a Philips Peridot é adequada para a maioria dos ambientes internos.

Disponível nas versões quadrada e redonda com acabamentos em preto, branco ou metálico. Selecione entre uma cabeça fixa ou rotativa ajustável

até a um ângulo de 30°. Inclui uma garantia de 5 anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Níquel
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Não
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Sala de jantar, Cozinha, Sala de estar
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- Inovações LED: EyeComfort

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,094 kg
- Altura: 3 cm
- Distância de encastramento: 50 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 90 mm
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8721103036995
- Peso líquido: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,37 kg
- Altura: 30,6 cm
- Comprimento: 5,7 cm
- Largura: 10,2 cm



Data de publicação:
2025-06-06
Versão: 0.293

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.