

PHILIPS

Foco 35 W PAR16
GU10

Ultraeficiente

2700 K

215 lm

50.000 h



8721103047564



Uma lâmpada única

Os focos LED da Philips fornecem um feixe brilhante direccionado, uma vida útil excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa. Este foco é o substituto de longa duração perfeito para os focos de 35 W com um casquilho GU10.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halógeno convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebida para o conforto dos seus olhos

Destques

Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halogéneo convencional



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas de halogéneo convencionais.

Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos



Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 215 lm
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 179 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort, UltraEfficient

Informações da embalagem

- EAN: 8721103047564
- EOC: 872110304756400
- Título do produto: LEDClassic 35W
GU10 WW 36D ND UE SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,25
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 1,2 W
- Potência equivalente: 35 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 2

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 54 mm
- Comprimento global: 54 mm
- Largura total: 50 mm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 390 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8721103047564
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.159

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.