

PHILIPS

Plafon Valen de
17 W quadrado

Plafons

2200-6500 KK

Preto

Regulável; Telecomando; Branco
regulável; WarmGlow

8721103060921



A luz certa para todas as suas necessidades, com um toque

Com as luminárias de teto com o telecomando Philips Valen, a sua iluminação adapta-se à sua vida e não o contrário. Com apenas um clique, pode transformar o seu espaço, quer precise de um brilho revigorante para se concentrar ou de tons cálidos para relaxar. A tecnologia exclusiva de regulação para uma luz cálida cria a atmosfera aconchegante da luz das velas, proporcionando aquele brilho suave quando quer relaxar. Sem configurações complicadas, sem chatices, apenas o controlo intuitivo e contínuo para cada momento do seu dia. O telecomando está incluído.

Crie um ambiente acolhedor

- Escurecimento com tonalidade quente

Possibilidades ilimitadas

- Flexibilidade total para criar o ambiente perfeito

Iluminação versátil para cada momento do dia

- Regulação extensa para 1%

8721103060921

Fácil de experimentar

- Fácil de instalar

control

- Fácil de controlar

Destaques

Escurecimento com tonalidade quente

Com a tecnologia WarmGlow, a luz torna-se mais quente à medida que é diminuída, tal como acontece com uma lâmpada incandescente tradicional. Diminua a intensidade da luz de 2700 K para 2200 K e 1% para criar um ambiente acolhedor à luz das velas.

Flexibilidade total para criar o ambiente perfeito

Crie o ambiente desejado para todos os seus espaços e atividades, escolhendo facilmente entre cinco definições diferentes: Luz Noturna (2700 K), Relaxar (2200 K), Brilhante (3000 K), Concentrar (4000 K) e Energizar (6500 K)

Regulação extensa para 1%

Pode facilmente criar o ambiente perfeito com uma regulação extensa até 1%, quer queira ver um filme, diminuir as luzes para se preparar para dormir ou precisar de uma luz de presença a meio da noite.

Fácil de instalar

Um conector de cablagem simples e um mecanismo de torção e bloqueio significam que as luminárias podem ser instaladas rapidamente, sem a necessidade de ferramentas ou procedimentos especiais. O telecomando ou interruptor de parede são facilmente fixados na parede, para que estejam sempre disponíveis quando pretende ligar ou desligar as luzes.

Fácil de controlar

Basta instalar o Valen como uma luminária de teto normal e começar a usá-lo com telecomando ou interruptor de parede. Sem emparelhamento, sem aplicação móvel: basta desembalar, instalar e controlar com o telecomando ou o interruptor de parede. Selecione os seus cenários ou níveis de regulação preferidos com apenas um clique. Esta luz tem um chip de memória integrado que vai memorizar a sua última definição de luz. Poderá sempre manter o seu cenário favorito.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Pilhas incluídas: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 120 lm/W

Diversos

- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Telecomando, Branco regulável, WarmGlow

Outras características

- Corrente da lâmpada: 150 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,9 kg
- Altura total: 40 mm
- Comprimento global: 400 mm
- Largura total: 400 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2050 (@2700K)
- Cor da luz: 2200–6500 K
- Alimentação elétrica: AC 220–240
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8721103060921
- Peso líquido: 1,6 kg
- Peso bruto: 1,89 kg
- Altura: 40 cm
- Comprimento: 40 cm
- Largura: 6,2 cm



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.494

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com