

PHILIPS

Lâmpada de cápsula de halogéneo

Halogéneo

28 W (40 W)

G9

Branca quente

Intensidade regulável



8727900252873



Luz brilhante fantástica

As lâmpadas tipo cápsula Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante, realçando o melhor do seu candeeiro. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz natural brilhante

Destaques

Intensidade regulável

Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

Luz natural brilhante



Esta lâmpada de cápsula da Philips fornece uma luz de halogéneo brilhante e natural. Utilize lâmpadas de cápsula para embelezar o seu candeeiro.

Especificações

Características da lâmpada

- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G9
- Tecnologia: Halogéneo
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Transparente

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 13 mm
- Altura: 45 mm
- Largura: 13 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Número de ciclos de funcionamento: 8.000
- Vida útil nominal: 2.000

Características da luz

- Aplicação: Aplicações especiais, Iluminação de realce
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 2800 K
- Categoria da cor da luz: Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 370 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea s
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2800 K
- Fluxo Luminoso: 370 lm
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 12,1 lm/W

Outras características

- Corrente da lâmpada: not applicable mA

Potência

- Fator de potência (Fração): 1

Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Tensão: 230 V
- Potência equivalente: 40 W
- Consumo de Energia: 28,0 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 28

Valores medidos

- Vida útil especificada: 2.000
- Fluxo luminoso medido: 370 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd

- Potência medida: 28 W

Especificações técnicas

- Regulável: Sim
- Casquilho: G9



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.760

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com