

# PHILIPS

## Lâmpada de cápsula de halogéneo

Halogéneo

42 W (60 W)

G9

Branca quente

Intensidade regulável



8727900252910



## Luz brilhante fantástica

As lâmpadas tipo cápsula Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante, realçando o melhor do seu candeeiro. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

### Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz natural brilhante

# Destaques

## Intensidade regulável

Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

## Luz natural brilhante



Esta lâmpada de cápsula da Philips fornece uma luz de halogéneo brilhante e natural. Utilize lâmpadas de cápsula para embelezar o seu candeeiro.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G9
- Tecnologia: Halogéneo
- Acabamento da lâmpada: Transparente

## Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 13 mm
- Altura: 45 mm
- Largura: 13 mm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 8.000

## Características da luz

- Aplicação: Aplicações especiais, Iluminação de realce
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Color rendering index (CRI): 100
- Temperatura da cor: 2800 K
- Categoria da cor da luz: Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 630 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea s
- Temperatura de cor correlacionada: 2800 K
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 15 lm/W
- Fluxo Luminoso: 630 lm

## Outras características

- Corrente da lâmpada: not applicable mA

## Potência

- Fator de potência (Fração): 1

## Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Tensão: 230 V
- Potência: 42 W
- Potência equivalente: 60 W
- Consumo de Energia: 42,0 W

**Valores medidos**

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil especificada: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 630 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd

- Potência medida: 42 W

**Especificações técnicas**

- Regulável: Sim
- Casquilho: G9 | G9



Data de publicação:  
2023-11-10  
Versão: 0.808

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)