

PHILIPS

Lâmpada economizadora
de tubos

Genie

8 W (40 W)

Casquilho E14

Branca quente



8727900827453



Luz branca brilhante com alta performance

Esta lâmpada economizadora de tubos da Philips permite uma recuperação do investimento no primeiro ano e continuará a diminuir a conta de electricidade muito depois disso. É suficientemente pequena para caber na maioria dos candeeiros, fornecendo uma luz brilhante suave em qualquer ponto de sua casa.

Desempenho soberbo num design compacto


- Luz brilhante num design compacto

Economiza energia e dinheiro

- Economiza até 80% de energia
- Vida útil longa - duração até 10 anos


Destaques

Luz brilhante num design compacto



Esta lâmpada economizadora da Philips é suficientemente pequena para encaixar na perfeição em qualquer local da sua casa onde necessite uma luz extra brilhante. Ideal para candeeiros estreitos.

Economiza até 80% de energia



Esta lâmpada utiliza até 80% menos de energia do que fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro na sua conta de electricidade e a dar o seu contributo para a protecção do ambiente.

Vida útil longa - até 10 anos



Estas lâmpadas economizadoras da Philips foram concebidas para durar. Com uma vida útil de até 10 anos, pode evitar os incómodos e os custos das substituições frequentes de lâmpadas, enquanto poupa energia ano após ano.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Forma da lâmpada: Tubo não direcional
- Casquilho: E14
- Tecnologia: Fluorescente compacta (CFLi)

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 44 mm
- Altura: 113 mm
- Largura: 44 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 10 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.65
- Vida útil nominal: 10.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 10.000

Características da luz

- Aplicação: Apenas luz, Luz confortável
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Índice de restituição cromática (IRC): 81
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 425 lm
- Tempo de acendimento: 0.3 s
- Período de acendimento até 60% de luz: 5-40 s

Outras características

- Corrente da lâmpada: 60 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8 W
- Potência equivalente: 40 W

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil nominal: 10.000 h
- Fluxo luminoso medido: 425 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd
- Potência medida: 8 W



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.648

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com