

# PHILIPS

Lâmpada espiral  
fluorescente compacta

Tornado

32 W (150 W)

E27

Branca quente

Intensidade não regulável



8727900886580



## Brilho extraordinário e cores vivas

As lâmpadas economizadoras Tornado da Philips fornecem um brilho extraordinário e conferem às cores uma aparência mais viva. Graças ao seu design compacto, esta lâmpada espiral de baixo consumo cabe praticamente em qualquer lugar, poupando energia e dinheiro durante até 8 anos.

### Luz brilhante de alto desempenho


- Brilho e eficiência extraordinários

### Economiza energia e dinheiro

- Economiza até 80% de energia
- Vida útil longa - duração até 8 anos

# Destaques

## Brilho extraordinário



Um aumento da luminosidade normalmente significa um aumento do consumo de energia. Mas com as lâmpadas economizadoras da Philips pode desfrutar de uma luz brilhante e energética perfeita, enquanto economiza energia e dinheiro. Perfeitas para iluminação de tarefas em escritórios (em casa) e em todos os

outros espaços que necessitem de um brilho extra.

## Economiza até 80% de energia



Esta lâmpada utiliza até 80% menos de energia do que fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro na sua conta de electricidade e a dar o seu contributo para a protecção do ambiente.

## Vida útil longa - até 8 anos



Estas lâmpadas economizadoras da Philips foram concebidas para durar. Com uma vida útil de até 8 anos, pode evitar os incómodos e os custos das substituições frequentes de lâmpadas, enquanto poupa energia ano após ano.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Forma da lâmpada: Espiral não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Fluorescente compacta (CFLi)

## Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 74 mm
- Altura: 152 mm
- Largura: 74 mm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 8 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.65
- Vida útil nominal: 8.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 8.000

## Características da luz

- Aplicação: Brilho extra
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 2255 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: 5-40 s

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 140 mA

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 32 W
- Potência equivalente: 150 W

**Valores medidos**

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil nominal: 8.000 h
- Fluxo luminoso medido: 2255 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd
- Potência medida: 32 W

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8727900886580
- Peso líquido: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,142 kg
- Altura: 18,500 cm
- Comprimento: 8,200 cm
- Largura: 14,000 cm
- Número de material (12NC): 929689301303



Data de publicação:  
2023-11-10  
Versão: 0.577

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)