

PHILIPS

Lâmpada de
halogéneo linear

Halogéneo

160 W (200 W)

R7s

Branca quente

Intensidade regulável



8727900920888



Luz natural brilhante

As lâmpadas lineares Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante. Estas lâmpadas de halogéneo foram concebidas para criar luz e sombra na sua casa, despertando interesses e mistério. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz de halogéneo brilhante fornece contraste para uma melhor focagem

Destaques

Intensidade regulável

Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode

apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

Luz brilhante, contraste rico

Com a luz brilhante destas lâmpadas de halogéneo da Philips, os contrastes ficam mais ricos, as letras tornam-se mais nítidas e a visibilidade melhora. A luz brilhante é mais relaxante para os seus olhos, permitindo uma melhor concentração.

Especificações

Características

- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Linear não direcional
- Casquilho: R7s
- Tecnologia: Halogéneo

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 11 mm
- Altura: 118 mm
- Largura: 11 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 8.000

Características da luz

- Aplicação: Brilho extra, Aplicações especiais
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Índice de restituição cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 2900 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 3100 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: not applicable mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Voltagem: 230 V
- Potência: 160 W
- Potência equivalente: 200 W

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 2730 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd
- Potência medida: 160 W

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8727900920888
- Peso líquido: 9,000 g
- Peso bruto: 21,000 g
- Altura: 12,000 cm
- Comprimento: 1,800 cm
- Largura: 14,000 cm
- Número de material (12NC): 924587544220



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.684

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com