

# PHILIPS

## Lâmpada de halogéneo linear

Halogéneo

140 W (175 W)

R7s

Branca quente

Intensidade regulável



8727900920901



## Luz natural brilhante

As lâmpadas lineares Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante. Estas lâmpadas de halogéneo foram concebidas para criar luz e sombra na sua casa, despertando interesses e mistério. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

### Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz de halogéneo brilhante fornece contraste para uma melhor focagem

# Destaques

## Intensidade regulável

Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode

apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

## Luz brilhante, contraste rico

Com a luz brilhante destas lâmpadas de halogéneo da Philips, os contrastes ficam mais ricos, as letras tornam-se mais nítidas e a visibilidade melhora. A luz brilhante é mais relaxante para os seus olhos, permitindo uma melhor concentração.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Forma da lâmpada: Linear não direcional
- Casquillo: R7s
- Tecnologia: Halogéneo
- Intensidade regulável: Sim

## Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 11 mm
- Altura: 118 mm
- Largura: 11 mm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Número de ciclos de funcionamento: 8.000
- Vida útil nominal: 2.000 h

## Outras características

- Corrente da lâmpada: not applicable mA

## Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Tensão: 230 V
- Potência: 120 W
- Potência equivalente: 150 W

## Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil especificada: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 2110 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd
- Potência medida: 120 W

## Características da luz

- Aplicação: Brilho extra, Aplicações especiais
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 2900 K
- Categoria da cor da luz: Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 2220 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea



Data de publicação:  
2025-01-08  
Versão: 0.304

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)