

PHILIPS

Lâmpada de
halogéneo linear

Halogéneo

240 W (300 W)

R7s

Branca quente

Intensidade regulável



8727900922233



Luz natural brilhante

As lâmpadas lineares Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante. Estas lâmpadas de halogéneo foram concebidas para criar luz e sombra na sua casa, despertando interesses e mistério. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz de halogéneo brilhante fornece contraste para uma melhor focagem

Destaques

Intensidade regulável

Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode

apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

Luz brilhante, contraste rico

Com a luz brilhante destas lâmpadas de halogéneo da Philips, os contrastes ficam mais ricos, as letras tornam-se mais nítidas e a visibilidade melhora. A luz brilhante é mais relaxante para os seus olhos, permitindo uma melhor concentração.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Linear não direcional
- Casquilho: R7s
- Tecnologia: Halogéneo

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 11 mm
- Altura: 118 mm
- Largura: 11 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 8.000

Características da luz

- Aplicação: Brilho extra, Aplicações especiais
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Color rendering index (CRI): 100
- Temperatura da cor: 2900 K
- Categoria da cor da luz: Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 4900 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: not applicable mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Tensão: 230 V
- Potência: 240 W
- Potência equivalente: 300 W

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil especificada: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 4500 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd
- Potência medida: 240 W



Data de publicação:
2024-02-14
Versão: 0.700

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com