

PHILIPS

Lâmpada economizadora espiral


Tornado

23 W (110 W)

Casquilho E27

Branca quente

PHILIPS



Brilho extraordinário e cores vivas

As lâmpadas economizadoras Tornado da Philips fornecem um brilho extraordinário e conferem às cores uma aparência mais viva. Graças ao seu design compacto, esta lâmpada espiral de baixo consumo cabe praticamente em qualquer lugar, poupando energia e dinheiro durante até 10 anos.

Luz brilhante de alto desempenho


- Brilho e eficiência extraordinários

Economiza energia e dinheiro

- Economiza até 80% de energia
- Vida útil longa - duração até 10 anos

Destaques

Brilho extraordinário



Um aumento da luminosidade normalmente significa um aumento do consumo de energia. Mas com as lâmpadas economizadoras da Philips pode desfrutar de uma luz brilhante e energética perfeita, enquanto economiza energia e dinheiro. Perfeitas para iluminação de tarefas em escritórios (em casa) e em todos os

outros espaços que necessitem de um brilho extra.

Economiza até 80% de energia



Esta lâmpada utiliza até 80% menos de energia do que fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro na sua conta de electricidade e a dar o seu contributo para a protecção do ambiente.

Vida útil longa - até 10 anos



Estas lâmpadas economizadoras da Philips foram concebidas para durar. Com uma vida útil de até 10 anos, pode evitar os incómodos e os custos das substituições frequentes de lâmpadas, enquanto poupa energia ano após ano.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Forma da lâmpada: Espiral não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Fluorescente compacta (CFLi)

Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 60 mm
- Altura: 115 mm
- Largura: 60 mm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 10 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.65
- Vida útil nominal: 10.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 10.000

Características da luz

- Aplicação: Luz confortável, Brilho extra
- Ângulo de feixe: not applicable °
- Índice de restituição cromática (IRC): 81
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 1570 lm
- Tempo de acendimento: 0.3 s
- Período de acendimento até 60% de luz: 5-40 s

Outras características

- Corrente da lâmpada: 170 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 23 W
- Potência equivalente: 110 W

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: not applicable °
- Vida útil nominal: 10.000 h
- Fluxo luminoso medido: 1570 lm
- Intensidade de pico nominal: not applicable cd
- Potência medida: 23 W

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8727900929706
- Peso líquido: 0,077 kg
- Peso bruto: 0,100 kg
- Altura: 12,000 cm
- Comprimento: 6,700 cm
- Largura: 14,000 cm
- Número de material (12NC): 929689154102



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.666

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com