

# PHILIPS


Lampă de perete  
Raindrop 60 W E27 fără  
bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



01652/30/PN



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă

Crea i un decor exterior autentic cu această minunată lampă de perete neagră Philips myGarden. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate și răspândește o lumină albă caldă și economică în încântătoarea dvs. grădină sau terasă.

**Experimenta i simplu iluminatul la exterior**

• IP44 – rezisten ă la intemperii

# Repere

## IP44 – rezisten ă la intemperii



Acest senzor PIR Philips este destinat special mediilor exterioare umede. A fost supus unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Acest senzor PIR Philips este proiectat cu IP44: este

protejat împotriva stropirii cu apă și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,500 kg
- Înălțime totală: 428 mm
- Lungime totală: 300 mm
- Lățime totală: 381 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696169872
  - Greutate netă: 1,5 kg
  - Greutate brută: 2,2 kg
- Înălțime: 43,3 cm
  - Lungime: 27 cm
  - Lățime: 27 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.303

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)