

PHILIPS

Lampă de perete Creek
60 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Alb

Rezistent la apă



15388/31/16



Întotdeauna lumină când ajungeți acasă

Creați un punct focal încântător pentru intrarea dvs. cu această lampă albă de perete din gama Philips myGarden. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate. Datorită senzorului de mișcare, fasciculul bogat de lumină se asigură că intrați în casă în siguranță.

Simțiți-vă bineveniți acasă cu lumină

- Lumină primitoare și liniștitoare
- Senzor ușor de setat

Înfrumusețați-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior
- Alegeți stilul Heritage
- Alegeți lămpile de perete pentru exterior
- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Luminați-vă grădina cu lumină de înaltă calitate

- Economie de energie
- Lumină puternică

Experimentați simplu iluminatul la exterior

- Rezistent la intemperii

Repere

Lumină primitoare și liniștitoare

Senzorul de mișcare comută automat când veniți acasă și vă informează când sosește cineva.

Senzor ușor de setat



O procedură simplă de setare face ușoară selectarea momentului și a duratei aprinderii automate a lămpii (lămpilor) de către senzor.

Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spațiului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianța perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.

Alegeți stilul Heritage

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul Heritage.

Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină puternică

Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,717 kg
- Înălțime totală: 285 mm
- Lungime totală: 175 mm
- Lățime totală: 200 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăștiării
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718291443612
- Greutate netă: 0,72 kg
- Greutate brută: 0,94 kg
- Înălțime: 25,9 cm
- Lungime: 18,3 cm
- Lățime: 21,8 cm



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.559

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com