

PHILIPS

Stâlp de iluminat Arbour 6 W

myGarden

4000 K

Antracit

Rezistent la apă



16463/93/P3



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips


Stâlpul de iluminat de exterior Philips Arbour cu LED, de culoare gri-antracit, suspendă un cub de lumină încadrat într-un suport durabil din aluminiu turnat sub presiune. Designul ingenios proiectează fascicule de lumină albă rece și difuză peste alei și zone deschise din exterior.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de viață îndelungată de până la 25 de ani
- Lumină albă rece
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Concepută pentru grădina ta.

- IP44 – rezistență la intemperii



Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-ul care însoțește această lampă Philips va dura până la 25.000 de ore (care echivalează cu 25 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuința ta.

Lumină albă rece



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, rece, care vă menține energia.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 2,010 kg
- Înălțime totală: 770 mm
- Lungime totală: 100 mm
- Lățime totală: 100 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600 lm
- Alimentare de la rețea: 50 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Puterea becului inclus: 6 W
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăștiării
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696150498
- Greutate netă: 2,01 kg
- Greutate brută: 2,24 kg
- Înălțime: 79,1 cm
- Lungime: 11,1 cm
- Lățime: 11,1 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.529

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com