

# PHILIPS

Lampă cu piedestal/  
pentru alee Stratosphere  
9 W

myGarden

2700 K

Antracit

Rezistent la apă



16488/93/PO



## Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Lampa cu piedestal pentru exterior Philips Stratosphere, cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricată din aluminiu durabil, turnat sub presiune. Aceasta distribuie lumină bidirecțională, pentru a ilumina din belșug aleile și alte spații deschise cu lumină albă caldă și difuză.

### Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate

### Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Iluminare avansată pentru exterior

- Compatibilă cu variatoarele încastate în perete
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

### Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii
- Durată de viață îndelungată de până la 30 de ani

Repere

**Economie de energie**

Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

**Lumină LED de înaltă calitate**

LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

**Material de înaltă calitate**

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

**Compatibilă cu variatoarele încastrate în perete**

Reglați luminozitatea acestei lămpi Philips cu ajutorul unui variator încadrat în perete (neinclus), pentru a crea atmosfera camerei, a evidenția o caracteristică a locuinței dvs. și multe altele.

**Garanție de 5 ani pentru sistemul LED**

Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

**Instalare simplă**

Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

**Rezistent la intemperii**

Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

**Durată de viață îndelungată (30 de ani)**

O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri durează până la 30.000 de ore (care echivalează cu 30 ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupi de întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuință.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 30.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 113 lm/W

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,854 kg
- Înălțime totală: 420 mm
- Lungime totală: 60 mm
- Lățime totală: 76 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 40
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăștiării
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 2



Data apariției: 2025-09-13  
Versiune: 0.354

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)