

PHILIPS

Stâlp de iluminat
Stratosphere 9 W

myGarden

2700 K

Antracit

Rezistent la apă



16489/93/PO



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Stâlpul de iluminat de exterior Philips Stratosphere, cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricat din aluminiu durabil, turnat sub presiune. Acesta distribuie lumină bidirecțională, pentru a ilumina din belșug aleile și alte spații deschise cu lumină albă caldă și difuză.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate

Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior

- Compatibilă cu variatoarele încastate în perete
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii
- Durată de viață îndelungată de până la 30 de ani

Repere

Economie de energie

Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate

LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Compatibilă cu variatoarele încastrate în perete

Reglați luminozitatea acestei lămpi Philips cu ajutorul unui variator încastat în perete (neinclus), pentru a crea atmosfera camerei, a evidenția o caracteristică a locuinței dvs. și multe altele.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Instalare simplă

Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

Rezistent la intemperii

Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Durată de viață îndelungată (30 de ani)

O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri durează până la 30.000 de ore (care echivalează cu 30 ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupi de întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuință.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 30.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,294 kg
- Înălțime totală: 770 mm
- Lungime totală: 60 mm
- Lățime totală: 76 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 40
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăștiării
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 2

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696158937
- Greutate netă: 1,29 kg
- Greutate brută: 1,44 kg
- Înălțime: 80,1 cm
- Lungime: 7,6 cm
- Lățime: 8,6 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.353

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com