

# PHILIPS

Lampă de perete

myGarden

Cockatoo IR

inox

LED



16491/47/PO



## Întotdeauna lumină când ajungeți acasă

Lampa Philips Cockatoo, fabricată din oțel inoxidabil, adaugă stil și valoare peretelui dvs. Designul său rotund contemporan proiectează în jos suficientă lumină LED caldă. Datorită senzorului de mișcare inclus, aceasta se aprinde automat atunci când se apropie cineva.

### Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- Oțel inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

### Iluminare avansată pentru exterior

- Senzor de mișcare inclus, pentru confort și siguranță
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

### Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii
- Durată de viață îndelungată

# Repere

## Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

### Lumină LED de înaltă calitate

LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

### Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din oțel inoxidabil și materiale sintetice de calitate superioară.

### Senzor de mișcare inclus



Un senzor de mișcare este inclus pentru a vă întâmpina când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când a sosit cineva. Dacă senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde automat.

## Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

### Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

## Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

### Durată de viață îndelungată



Luminile Philips LED oferă o medie de până la 25,000 de ore (ceea ce echivalează cu o medie de 25 de ani pe baza unei utilizări medii de 3 ore/zi cu o cantitate de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire).

# Specificații

## Design și finisaj

- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da

## Grădină

- Grădină: Curtea din față

## Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 113 lm/W

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,510 kg
- Înălțime totală: 118 mm
- Lungime totală: 150 mm
- Lățime totală: 173 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 58
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: 50 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: LED încorporat
- Puterea becului inclus: 8 W
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăscării
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2025-09-13  
Versiune: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)