

PHILIPS

Lampă de perete Harvest
42 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



17235/30/PN



Creează momente minunate în aer liber

Oferă exteriorului un aspect vintage cu această lampă de perete Philips myGarden, ediția de culoare neagră. Designul retro reprezintă un mod elegant de a te bucura de momentele în aer liber. Materialele de înaltă calitate și finisajele negre se potrivesc perfect cu stilul tău personal.

Proiectate pentru utilizare în exterior

- Materiale de calitate înaltă

Caracteristici speciale

- Rezistent la intemperii

Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creează o atmosferă modernă și primitoare

Repere

Materiale de calitate înaltă

Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și pete indiferent de condițiile meteorologice

Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care și-a dorit-o întotdeauna.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

Grădina

- Grădina: Grădina și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 93

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,833 kg
- Înălțime totală: 229 mm
- Lungime totală: 208 mm
- Lățime totală: 127 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: 50 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 2

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696156780
- Greutate netă: 0,83 kg
- Greutate brută: 1,04 kg
- Înălțime: 24,8 cm
- Lungime: 12,8 cm
- Lățime: 22,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.513

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com