

PHILIPS

Lampă de perete

myGarden

Chipmunk

inox



17336/47/PN



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Lampa de perete Philips Chipmunk, fabricată din oțel inoxidabil, adaugă stil și valoare peretelui dvs. Aceasta distribuie lumina pe verticală, pentru un efect uimitor de perdea luminoasă. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă bucurați de grădina dvs.

Aduceți designul în grădina dvs.

- Oțel inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii

Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creați o atmosferă modernă și primitoare

Repere

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din oțel inoxidabil și materiale sintetice de calitate superioară.

Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care ți-ai dorit-o întotdeauna.

Specificații

Design și finisaj

- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

Grădină

- Grădină: Terasă, Curtea din față

Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 105 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,389 kg
- Înălțime totală: 118 mm
- Lungime totală: 195 mm
- Lățime totală: 205 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 42
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăscării
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.410

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com