

PHILIPS

Lampă de perete
Moonshine 28 W E27 fără
bec

myGarden

Fără bec

Antracit

Rezistent la apă



17350/93/PN



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Lampa de perete pentru exterior Philips Moonshine, cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricată din aluminiu durabil, turnat sub presiune. Datorită formei sale minimaliste, aceasta radiază o lumină frontală strălucitoare și difuză, pentru aplicații de perete și plafon.

Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii

Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creați o atmosferă modernă și primitoare



Repere

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care ți-ai dorit-o întotdeauna.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,933 kg
- Înălțime: 8,1 cm
- Lungime: 26 cm
- Lățime: 26 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: nu se aplică
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 14 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 2

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696158180
- Greutate netă: 0,93 kg
- Greutate brută: 1,11 kg
- Înălțime: 279 mm
- Lungime: 95 mm
- Lățime: 274 mm



Data apariției: 2025-04-19
Versiune: 0.424

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com