

PHILIPS

Spoturi/pivoturi încastrate
în sol Crust 3,2 W

myGarden

2700 K

Inox

Rezistent la apă



17356/47/PO



Ilumina i-vă grădina noaptea

Spotul solid încastrat Philips myGarden Crust cu LED, din o el inoxidabil, marchează poteci și alei, fără a schimba aspectul grădinii. Materialele de primă clasă și LED-urile Philips de calitate ridicată nu necesită aproape deloc îngrijire, odată ce sunt instalate.

Solu ii de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate

Aduce i designul în grădina dvs.

- O el inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior

- Philips oferă o garan ie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- IP67 – rezisten ă la intemperii
- Durată de via ă îndelungată

Repere

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate

LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din oțel inoxidabil și materiale sintetice de calitate superioară.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

IP67 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede. A fost testată riguros pentru a se verifica rezistența la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP67: este protejată împotriva scufundării temporare în apă și este ideală pentru iluminarea aleilor și a căilor de acces auto. Puteți chiar circula peste aceasta.

Durată de viață îndelungată



Luminile Philips LED oferă o medie de până la 25,000 de ore (ceea ce echivalează cu o medie de 25 de ani pe baza unei utilizări medii de 3 ore/zi cu o cantitate de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire).

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: O el inoxidabil
- Material: O el inoxidabil

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Randament luminos (nominal) (nom.): 112

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastrate în sol
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 3,2 W
- Putere: 3,2 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,334 kg
- Lungime de tăiere: 10,5 cm
- Lățime de tăiere: 10,5 cm
- Lungime: 12 cm
- Distanță de încastare: 12 mm
- Lățime: 12 cm
- Înălțime totală: 126 mm
- Lungime totală: 115 mm
- Lățime totală: 115 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 10,5 cm x 10,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 350
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP67
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696159019
- Greutate netă: 0,33 kg
- Greutate brută: 0,43 kg
- Înălțime: 12,6 cm
- Lungime: 12,1 cm
- Lățime: 12,1 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.427

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com