

# PHILIPS

Lampă de perete Serres  
42 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



17389/30/PN



## Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Această elegantă lampă neagră de la Philips, cu designul său emblematic, arată excelent pe perețele unei grădini contemporane. Este confecționată din aluminiu de înaltă calitate și dispune de un finisaj negru. Tot ce trebuie să faci este să aprinzi lumina și să te bucuri de grădină.

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Caracteristici speciale

- Rezistent la intemperii

### Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creați o atmosferă modernă și primitoare

# Repere

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care și-ați dorit-o întotdeauna.

## Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

### Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,385 kg
- Înălțime totală: 170 mm
- Lungime totală: 182 mm
- Lățime totală: 133 mm

### Service

- Garanție: 2 ani

### Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696165911
- Greutate netă: 0,39 kg
- Greutate brută: 0,52 kg
- Înălțime: 14,4 cm
- Lungime: 17,6 cm
- Lățime: 19,1 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.399

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)