

PHILIPS

Lampă de perete
Actea 12 W

myGarden

2700 K

Negru

Rezistent la apă



17390/30/PO



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Lampa de perete pentru exterior Philips Actea cu LED, de culoare neagră, suspendă un panou rotund de lumină albă caldă și puternică, încadrat într-o ramă elegantă de aluminiu durabil turnat sub presiune. O operă de artă luminoasă, numai bună de agățat pe peretele tău, pentru a ilumina spațiul exterior.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie

Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior

- LED de putere mare
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Rezistent la intemperii
- Durată de viață îndelungată

Repere

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

LED de putere mare



Iluminatul pentru exterior Philips utilizează cea mai modernă tehnologie cu LED-uri. Aceasta oferă putere mare de iluminare și calitate superioară a luminii cu o durată de viață foarte mare.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Durată de viață îndelungată



Luminile Philips LED oferă o medie de până la 25,000 de ore (ceea ce echivalează cu o medie de 25 de ani pe baza unei utilizări medii de 3 ore/zi cu o cantitate de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire).

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,55 kg
- Înălțime: 7,4 cm
- Lungime: 18,9 cm
- Lățime: 18,9 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 83 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1200
- Tehnologie bec: 176 V
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: 220-240
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 12 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696165928
- Greutate netă: 0,55 kg
- Greutate brută: 0,66 kg
- Înălțime: 20,4 cm
- Lungime: 8,6 cm
- Lățime: 19,6 cm



Data apariției: 2025-03-18
Versiune: 0.569

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com