

PHILIPS

Senzor de mișcare
exterior

VIRGINIA

Gri

Rezistent la apă

17476/87/PN



Întotdeauna lumină când ajunge i acasă

Acest senzor de mișcare Philips Virginia gri are posibilită i multiple de montare, cu un interval mare de detec ie și un cap de senzor liber pentru două direc ii. Setă i senzorul conform necesită ilor dumneavoastră și utiliza i func ia unică zi/noapte pentru seri sigure.

Iluminare avansată pentru exterior

- Senzor de mișcare inclus, pentru confort și siguran ă
- Suprareglare manuală

Caracteristici speciale

- Posibilită i multiple de montare

Sim i i-vă bineveni i acasă cu lumină

- Senzor ușor de setat
- Sarcină maximă mare (1000 W pentru varianta cu incandescen ă, 200 W pentru varianta cu LED)

Experimenta i simplu iluminatul la exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii
- Materiale sintetice de calitate superioară

Repere

Senzor de mișcare inclus



Un senzor de mișcare este inclus pentru a vă întâmpina când vă întoarce i acasă sau a vă anunța atunci când a sosit cineva. Dacă senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde automat.

Suprareglare manuală Posibilități multiple de montare Senzor ușor de setat



O procedură simplă de setare face ușoară selectarea momentului și a duratei aprinderii automate a lămpii (lămpilor) de către senzor.

Sarcină maximă mare (1000 W pentru varianta cu incandescență, 200 W pentru varianta cu LED) IP44 – rezistență la intemperii



Acest senzor PIR Philips este destinat special mediilor exterioare umede. A fost supus unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Acest senzor PIR Philips este proiectat cu IP44: este protejat împotriva stropirii cu apă și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Materiale sintetice de calitate superioară

Acest senzor PIR Philips este destinat special spațiilor exterioare. Este rezistent la uzură și conceput să dureze. Este fabricat din materiale sintetice de calitate superioară.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Gri
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Accesorii
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,150 kg
- Înălțime: 9,4 cm
- Lungime: 7,0 cm
- Lățime: 10,4 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 Hz
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696176795
- Greutate netă: 0,15 kg
- Greutate brută: 0,24 kg
- Înălțime: 11,1 cm
- Lungime: 7,8 cm
- Lățime: 10,8 cm



Data apariției: 2025-05-06
Versiune: 0.330

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com