

PHILIPS

Lampă de perete
Damascus 60 W E27 fără
bec

Fără bec

Maro

Rezistent la apă

17480/86/PN



Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Aduce i aspectul vintage în exterior, cu acest felinar de perete negru de la Philips. Difuzorul din sticlă și designul retro creează o atmosferă elegantă care se potrivește perfect stilului dumneavoastră personal.

Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i lămpile de perete pentru exterior

Potrivi i-vă stilul exterior

- Proiectat pentru utilizare în exterior - rezisten ă la apă IP44

Proiectate pentru utilizare în exterior

- Aluminiiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

Caracteristici speciale

- Ușor de setat pentru fiecare destina ie

Înfrumuse a i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior
- Alege i stilul Heritage

Repere

Alege i lămpile de perete pentru exterior

Valorifica i la maximum spa iul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pere ii terasei.

Proiectat pentru utilizarea în exterior

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

Ușor de setat

Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătă i aspectul grădinii sau al spa iului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambian a perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și func ionale, pentru a vă ajuta să valorifica i la maximum spa iul exterior în stilul dvs. propriu.

Alege i stilul Heritage

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să crea i aspectul spa iului exterior în stilul Heritage.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Maro
- Material: Sticlă, Aluminiu

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,967 kg
- Înăl ime totală: 224 mm
- Lungime totală: 222 mm
- Lă ime totală: 248 mm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: 50 - 60 Hz, Interval 220 V – 240 V
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696176832
- Greutate netă: 0,95 kg
- Greutate brută: 1,3 kg
- Înăl ıme: 25,5 cm
- Lungime: 23,5 cm
- Lă ıme: 26,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.356

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com