

# PHILIPS

Spoturi/pivoturi încastate  
în sol Puled 4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Negru

Rezistent la apă



17481/30/PO



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Acest spot luminos autentic Philips Puled de culoare neagră adaugă un aspect fermecător grădinii dumneavoastră noaptea. Proiectează o lumină albă caldă, dând viață grădinii pentru cină în familie sau întâlniri în aer liber.

### Moduri de iluminat

- Lumină albă caldă plăcută

### Potrivi i-vă stilul exterior

- Proiectat pentru utilizare în exterior - rezistență la apă IP44

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- Aluminu de înaltă calitate și sticlă adevărată

### Caracteristici speciale

- Spot reglabil
- Ușor de setat pentru fiecare destinație

### Înfrumusește i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior

# Repere

## Lumină albă caldă plăcută

Creează o atmosferă plăcută cu lumina albă caldă. Iluminare inteligentă care se adaptează, pur și simplu, activităților zilnice

## Proiectat pentru utilizarea în exterior

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă vă lumina grădina noaptea de noaptea. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

## Spot reglabil



Dirigează lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

## Ușor de setat

### Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spațiului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianță perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Sticlă, Aluminiu

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Fascicul luminos definit: Da
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Temperatură culoare: 2700 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastrate în sol
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,584 kg
- Înălțime totală: 105 mm
- Lungime totală: 97 mm
- Lățime totală: 97 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

### Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat (ascuns): 395
- Flux luminos bec inclus: 395
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi ional de: 50
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la re ea: 50 - 60 Hz, Interval 220 V – 240 V
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Soclu/fassung: GU10
- Puterea becului inclus: 4.6
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696176849
- Greutate netă: 0,67 kg
- Greutate brută: 0,8 kg
- Înăl imea: 21 cm
- Lungime: 12,5 cm
- Lă imea: 12,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.623

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)