

PHILIPS

Lampă de perete

Linea

SHELLLINE de 3000 K

alb

LED



31237/31/P1



Luminos și relaxat

Lampa de perete în formă de baghetă Philips myLiving Decolinea Shellline combină performanța și aspectul într-un design simplu. Datorită tehnologiei LED cu durată lungă de viață și a timpului de utilizare de până la 15.000 de ore, această lampă este ideală pentru înlocuirea baghetei T5 tradiționale.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Efect de lumină difuză: Da
- LED integrat: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional, Bucătărie
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,205 kg
- Înălțime: 3,4 cm
- Lungime: 120,5 cm
- Lățime: 2,8 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1800 lm
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 18 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II – izolație dublă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696163320
- Greutate netă: 0,21 kg
- Greutate brută: 0,34 kg
- Înălțime: 1.251 mm
- Lungime: 39 mm
- Lățime: 41 mm



Data apariției: 2025-03-10
Versiune: 0.488

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com