

PHILIPS


Lampă de plafon
Wawel 17 W

Lămpi de tavan

4000/6500/2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;
SceneSwitch



31821/31/P5



Iluminat de calitate pentru o locuință confortabilă

Lampa de plafon Philips myLiving WAWEL LED este prevăzută cu LED integrat pentru a optimiza uniformitatea și intensitatea luminii. Controlați luminozitatea în funcție de dispoziția dvs. cu ajutorul funcțiilor de memorie și de reglare în trepte.

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Lumină cu LED-uri avansate

- Reglabil 2700-6500 K

Economie de energie

- Reducere a consumului de energie cu 80%, în comparație cu sursele de lumină tradiționale

Repere

Distribu ie uniformă a luminii



Reducere a consumului de energie cu 80%



Reglabil



Economisește până la 80% din energie, comparativ cu un bec standard. Se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. Așadar, redu factura la lumină și începe să economisești acum.

Această lampă este reglabilă. O puteți regla la culoarea preferată de lumină; de la alb cald (2700 K), până la lumină naturală rece (6500 K).

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, SceneSwitch

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 130 mA
- Eficacitate: 94 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,64 kg
- Înăl ăime: 6,6 cm
- Lungime: 35 cm
- Lă ăime: 35 cm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 20.000 ore
- Diametru: 350 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1600
- Culoare lumină: 4000/6500/2700
- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensită ii luminoase – Nu utiliza i cu reostat
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 17
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696162774
- Greutate netă: 0,64 kg
- Greutate brută: 1,02 kg
- Înăl ıme: 39,7 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 39,6 cm
- Număr material (12NC): 915005315604



Data apariției: 2024-04-24
Versiune: 0.336

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com