

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Wawel 36 W

Lămpi de tavan

4000/6500/2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;  
SceneSwitch



31823/31/P5



## Iluminat de calitate pentru o locuință confortabilă

Lampa de plafon Philips myLiving WAWEL LED este prevăzută cu LED integrat pentru a optimiza uniformitatea și intensitatea luminii. Controlați luminozitatea în funcție de dispoziția dvs. cu ajutorul funcțiilor de memorie și de reglare în trepte.

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Lumină cu LED-uri avansate

- Reglabil 2700-6500 K

### Economie de energie

- Reducere a consumului de energie cu 80%, în comparație cu sursele de lumină tradiționale

# Repere

## Distribuție uniformă a luminii



## Reducere a consumului de energie cu 80%



## Reglabil



Economisește până la 80% din energie, comparativ cu un bec standard. Se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. Așadar, redu factura la lumină și începe să economisești acum.

Această lampă este reglabilă. O puteți regla la culoarea preferată de lumină; de la alb cald (2700 K), până la lumină naturală rece (6500 K).

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

**Diverse**

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, SceneSwitch

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 175 mA
- Eficacitate: 88 lm/W

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 1,19 kg
- Înălțime: 6,9 cm
- Lungime: 48 cm
- Lățime: 48 cm

**Service**

- Garanție: 5 ani

**Specificații tehnice**

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Diametru: 480 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3200
- Culoare lumină: 4000/6500/2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696162798
- Greutate netă: 1,19 kg
- Greutate brută: 1,97 kg
- Înălțime: 53,6 cm
- Lungime: 7,3 cm
- Lățime: 53,6 cm



Data apariției: 2024-11-22  
Versiune: 0.393

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)