

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Wawel 36 W

Plafoniere

4000/6500/2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;  
SceneSwitch



31823/31/P5



## Iluminat de calitate pentru o locuință confortabilă

Lampa de plafon Philips myLiving WAWEL LED este prevăzută cu LED integrat pentru a optimiza uniformitatea și intensitatea luminii. Controlați luminozitatea în funcție de dispoziția dvs. cu ajutorul funcțiilor de memorie și de reglare în trepte.

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Lumină cu LED-uri avansate

- Reglabil 2700-6500 K

### Economie de energie

- Reducere a consumului de energie cu 80%, în comparație cu sursele de lumină tradiționale

# Repere

## Distribu ie uniformă a luminii



## Reducere a consumului de energie cu 80%



## Reglabil



Economisește până la 80% din energie, comparativ cu un bec standard. Se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. Așadar, redu factura la lumină și începe să economisești acum.

Această lampă este reglabilă. O puteți regla la culoarea preferată de lumină; de la alb cald (2700 K), până la lumină naturală rece (6500 K).

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de via ă nominală: 20.000

## Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

### Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-4000-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 88

### Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, SceneSwitch

### Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 175 mA

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,19 kg
- Înălțime totală: 69 mm
- Lungime totală: 480 mm
- Lățime totală: 480 mm

### Service

- Garanție: 5 ani

### Specificații tehnice

- Diametru: 480 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3200
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696162798
- Greutate netă: 1,19 kg
- Greutate brută: 1,97 kg
- Înălțime: 53,6 cm
- Lungime: 7,3 cm
- Lățime: 53,6 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.462

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)