

PHILIPS

Lampă de plafon
Canaval 18 W

Plafoniere

4000 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;
SceneSwitch



32809/31/P3



O instalație de iluminat, întrerupătorul dvs, trei setări de lumină

Lampa de plafon Canaval cu LED de la Philips este un corp de iluminat alb clasic care se potrivește fiecărui interior și asigură o lumină economică, de înaltă calitate și de lungă durată. Alegeți luminozitatea dorită pentru atmosfere diferite în locuință, cu ajutorul reglării treptate.

Ușor de utilizat

- Finisaj neted al suprafeței pentru curățare ușoară

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani

Lumină cu LED-uri avansate

- Lumină intensă

Economie de energie

- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%



Trei setări de lumină

- Schimbă mediul ambiant la o simplă acționare a întrerupătorului existent

Repere

Ușor de întreținut



Distribuție uniformă a luminii



Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

Lumină intensă

Lumină de calitate înaltă cu putere mare de iluminare. Lumina strălucește într-un unghi al fasciculului de 40°, unghiul perfect pentru iluminat cu spoturi.

Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

3 setări de lumină SceneSwitch

Reduce intensitatea luminilor fără ajutorul unui variator, folosind SceneSwitch Brightness Change. Alegeți cu ușurință unul dintre cele trei niveluri de luminozitate folosind variatorul existent.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 116

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, SceneSwitch

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 150 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,66 kg
- Înălțime totală: 67 mm
- Lungime totală: 350 mm
- Lățime totală: 350 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 350 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2100
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696169278
- Greutate netă: 0,66 kg
- Greutate brută: 0,97 kg
- Înălțime: 38,6 cm
- Lungime: 7,2 cm
- Lățime: 38,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.911

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com