

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Canaval 18 W pătrată

Lămpi de tavan


2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;  
SceneSwitch



32810/31/PO



## O instalație de iluminat, întrerupătorul dvs, trei setări de lumină

Lampa de plafon Canaval cu LED de la Philips este un corp de iluminat alb clasic care se potrivește fiecărui interior și asigură o lumină economică, de înaltă calitate și de lungă durată. Alegeți luminozitatea dorită pentru atmosfere diferite în locuință, cu ajutorul reglării treptate.

### Ușor de utilizat

- Finisaj neted al suprafeței pentru curățare ușoară

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lumină intensă

### Economie de energie

- LED încorporat, ca parte a sistemului

# Repere

## Ușor de întreținut



## Distribuție uniformă a luminii



## Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

## Lumină intensă

Lumină de calitate înaltă cu putere mare de iluminare. Lumina strălucește într-un unghi al fasciculului de 40°, unghiul perfect pentru iluminat cu spoturi.

## Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

### Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

### Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, SceneSwitch

### Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 150 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,64 kg
- Înălțime: 7 cm
- Lungime: 29,8 cm
- Lățime: 29,8 cm

### Service

- Garanție: 5 ani

### Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1800
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696169308
- Greutate netă: 0,64 kg
- Greutate brută: 0,91 kg
- Înălțime: 33,6 cm
- Lungime: 7,7 cm
- Lățime: 33,2 cm



Data apariției: 2025-03-10  
Versiune: 0.939

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)