

PHILIPS

Lampă încastrată Enneper


Lămpi încastrate

Fără bec

alb



50181/31/PN



Creează stilul de iluminat potrivit

Spoturile încastrate Enneper de la Philips sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și prezintă linii simple care se potrivesc oricărui stil. Alege becul cu LED Philips cu soclu GU10 care să se potrivească cu stilul spotului tău și care să asigure o lumină de calitate înaltă și de lungă durată.

Caracteristici speciale

- Becul nu este inclus
- Înlocuire simplă a becurilor

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- material de înaltă calitate
- Fără praf, fără rugină

Repere

Becul nu este inclus

Această lampă nu este echipată cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Înlocuire simplă a becurilor

Noul inel ușor de utilizat permite instalarea fără efort a becurilor cu soclu GU10.

material de înaltă calitate

Acest spot încastrat este fabricat din materiale sintetice de înaltă calitate. Acest lucru îți oferă un produs solid și rezistent, care îți va înfrumuseța casa timp de mulți ani.

Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafață special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de viață a produsului.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: materiale sintetice

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Înlocuire simplă a becurilor: Da
- LED integrat: Nu
- Realizate numai pentru LED: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 100 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,112 kg
- Distanță de încastrare: 100 mm
- Înălțime totală: 42 mm
- Lungime totală: 90 mm
- Lățime totală: 90 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: –
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fassung: GU10
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5,5
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.1135

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com