

PHILIPS

Spoturi de plafon/
perete Meranti, 3

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Crom mat



50313/17/E7



Accentul pe stil

Includeți acest spot luminos practic de la Philips în locuința dvs. Alegeți becul cu LED cu soclu GU10 de la Philips care se potrivește stilului spoturilor dvs. și care asigură o lumină durabilă și de înaltă calitate.

Caracteristici speciale

- Spot reglabil
- Becul nu este inclus

Repere

Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

Becul nu este inclus

Această lampă nu este echipată cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Crom mat
- Material: Sticlă

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- LED integrat: Nu
- Produsul se montează în locuri inaccesibile: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,500 kg
- Înălțime: 10 cm
- Lungime: 49 cm
- Lățime: 15,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: No bulb included
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 35W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 35
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Număr de surse de lumină: 3

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696133262
- Greutate netă: 0,5 kg
- Greutate brută: 0,92 kg
- Înălțime: 52 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 14 cm



Data apariției: 2025-05-21
Versiune: 0.681

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com