

# PHILIPS



## Lampă încastrată Donegal

Lămpi încastrate

Fără bec  
alb



50401/31/PN



## Creează stilul de iluminat potrivit

Spoturile încastrate Donegal de la Philips sunt fabricate din materiale premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru întreținere fără efort. Alege becul cu LED Philips cu soclu GU10 care să se potrivească cu stilul spotului tău și care să asigure o lumină de calitate înaltă și de lungă durată.

### Caracteristici speciale

- Becul nu este inclus
- Înlocuire simplă a becurilor

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Material premium
- Fără praf, fără rugină

# Repere

## Becul nu este inclus

Această lampă nu este echipată cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

## Înlocuire simplă a becurilor

Noul inel ușor de utilizat permite instalarea fără efort a becurilor cu soclu GU10.

## Material premium

Acest spot încastrat este fabricat din materiale sintetice premium cu o finisare superioară a materialului. Acestea asigură durabilitatea și rezistența la flux luminos ridicat.

## Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafață special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de viață a produsului.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Sintetic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 30.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Înlocuire simplă a becurilor: Da
- LED integrat: Nu
- Realizate numai pentru LED: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Randament luminos (nominal) (nom.): 137

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,112 kg
- Distanță de încastrare: 100 mm
- Înălțime totală: 42 mm
- Lungime totală: 90 mm
- Lățime totală: 90 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 7.0 cm x 7.0 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5,5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Număr de surse de lumină: 1

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696160978
- Greutate netă: 0,11 kg
- Greutate brută: 0,17 kg
- Înălțime: 158 mm
- Lungime: 53 mm
- Lățime: 103 mm



Data apariției: 2026-06-27  
Versiune: 0.1069

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)