

# PHILIPS

Spoturi pentru tavan/  
perete Box 4x18 W

Spoturi pentru tavan/  
perete

2200-2700 K


Negru

Intensitate luminoasă reglabilă;  
WarmGlow

Material de o calitate deosebită



50494/30/P0



## Cu cât reduci intensitatea, cu atât lumina este mai caldă

Schimbați ambianța camerei pentru a corespunde activității din acel moment. Cu spoturile Philips WarmGlow LED, puteți regla cu ușurință intensitatea luminoasă la nivelul corect, de la strălucire funcțională, la cald și primitor pentru momente confortabile. Cu cât reduceți intensitatea, cu atât lumina este mai caldă.

### Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Bucurați-vă de lumină LED de calitate superioară, în timp ce economisiți energie
- Durată de viață a lămpii de până la 30 de ani de utilizare
- Luminositate instantanee la pornire
- Flux luminos ridicat – 2000 de lumini
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Lumină LED integrată
- Garanție de 5 ani pentru liniștea dvs.

### Iluminat versatil pentru fiecare moment al zilei

- Schimbați ambianța cu o simplă rotire a variatorului

### Design superior pentru un efect de lumină optim

- Material durabil, de înaltă calitate
- Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent
- Cap de spot reglabil pentru flexibilitate maximă

# Repere

## Lumină cu LED economică

Luminile LED economisesc până la 80% din energie în comparație cu iluminatul convențional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpărați o lampă cu LED sau un bec Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED veți vedea imediat beneficiile pe factură.

## Durată de viață de până la 30 de ani

Luminile LED durează mai mult, astfel că evitați deranjul implicat de schimbarea frecventă a sursei de lumină. De asemenea, cantitatea de deșeurii este redusă semnificativ și, pe termen lung, faceți economii.

## Luminozitate instantanee

Cu spoturile LED Philips nu este nevoie să așteptați. Acestea oferă nivelul maxim de luminozitate imediat după aprindere. Lumina lor adevărată, albă și caldă, asemănătoare luminii incandescente, creează imediat o atmosferă intimă și primitivă.

## Flux luminos ridicat – 2000 de lumeni

Lumina în viața cu lumină de înaltă calitate

## LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

## Lumină LED integrată

Acest spot include un LED integrat de înaltă calitate, care oferă un flux luminos optim.

## Garanție de 5 ani

Toate spoturile noastre luminoase sunt concepute să dureze. Sunt oferite cu o garanție completă de 5 ani pentru întregul produs, pentru a vă permite să vă bucurați în fiecare zi de un iluminat de calitate de lungă durată.

## Lumină WarmGlow cu reglarea intensității

Schimbați ambianța camerei pentru a corespunde activității din acel moment. Cu spoturile cu LED Philips WarmGlow puteți crea ambianță perfectă cu o simplă rotire a variatorului. Diminuați uniform de la lumină strălucitoare funcțională de 2700 K la o lumină caldă primitivă de 2200 K, pentru o atmosferă confortabilă. Cu cât intensitatea este mai redusă, cu atât lumina este mai caldă.

## Material de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru vă oferă un produs solid și durabil, care vă va înfrumuseța și lumina casa timp de mulți ani.

## Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Oferind iluminat modern, cu un flux luminos familiar în unghi larg (40 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Este ideal pentru bucătării, camere de zi și camere de luat masă.

## Cap de spot ușor de reglat

Capul de spot reglabil este proiectat să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 30.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 111

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, WarmGlow

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,260 kg
- Înălțime totală: 100 mm
- Lungime totală: 202 mm
- Lățime totală: 202 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2000
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 18
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 4

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696164556
- Greutate netă: 1,26 kg
- Greutate brută: 1,47 kg
- Înălțime: 24,8 cm
- Lungime: 14,3 cm
- Lățime: 22,1 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.611

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)