

PHILIPS

Spoturi pentru tavan/
perete Star 4x22 W

Spoturi pentru tavan/
perete

2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă

Material de înaltă calitate



56244/31/16



Diminuare fină, de la lumină strălucitoare la delicată

Uneori simțiți nevoia de o schimbare în ambianță pentru a corespunde activității din acel moment. Cu spoturile Philips de intensitate reglabilă cu LED, puteți regla cu ușurință intensitatea luminoasă la nivelul dorit – de la strălucire funcțională pentru sarcinile de zi cu zi, la o lumină odihnitoare pentru momentele de relaxare.

Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Bucurați-vă de lumină LED de calitate superioară, în timp ce economisiți energie
- Durată de viață a lămpii de până la 30 de ani de utilizare
- Luminozitate instantanee la pornire
- Lumina albă caldă vă ajută să creați o atmosferă confortabilă
- Flux luminos ridicat – 2000 de lumeni
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Lumină LED integrată
- Garanție de 5 ani pentru liniștea dvs.

Iluminat versatil pentru fiecare moment al zilei

- Reglare uniformă de la strălucire 100% până la lumină blândă 10%

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Material durabil, de înaltă calitate
- Cap de spot reglabil pentru flexibilitate maximă
- Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent

Repere

Lumină cu LED economică

Luminile LED economisesc până la 80% din energie în comparație cu iluminatul convențional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpărați o lampă cu LED sau un bec Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED veți vedea imediat beneficiile pe factură.

Durată de viață de până la 30 de ani

Luminile LED durează mai mult, astfel că evitați deranjul implicat de schimbarea frecventă a sursei de lumină. De asemenea, cantitatea de deșeurii este redusă semnificativ și, pe termen lung, faceți economii.

Luminozitate instantanee

Cu spoturile LED Philips nu este nevoie să așteptați. Acestea oferă nivelul maxim de luminozitate imediat după aprindere. Lumina lor adevărată, albă și caldă, asemănătoare luminii incandescente, creează imediat o atmosferă intimă și primitivă.

Lumină albă caldă

Lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, indicate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină caldă, mai intimă, în timp ce becurile cu o valoare Kelvin mai înaltă produc lumină rece, mai energizantă.

Flux luminos ridicat – 2000 de lumeni

Luminați-vă casa cu lumină de înaltă calitate

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pălpăire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Lumină LED integrată

Acest spot include un LED integrat de înaltă calitate, care oferă un flux luminos optim.

Garanție de 5 ani

Toate spoturile noastre luminoase sunt concepute să dureze. Sunt oferite cu o garanție completă de 5 ani pentru întregul produs, pentru a vă permite să vă bucurați în fiecare zi de un iluminat de calitate de lungă durată.

Reglare fină și profundă a intensității luminoase

Schimbați ambianța camerei pentru a corespunde activității din acel moment. Cu ajutorul spoturilor cu LED Philips cu reglarea intensității luminoase, puteți regla cu ușurință luminozitatea lămpii cu o simplă rotire a variatorului. Diminuați uniform de la lumină strălucitoare 100% pentru activități funcționale, până la lumină blândă 10% pentru momentele libere dedicate relaxării.

Material de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îți oferă un produs solid și durabil, care îți va înfrumuseța și lumina casa timp de mulți ani.

Cap de spot ușor de reglat

Capul de spot reglabil este proiectat să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Oferind iluminat modern, cu un flux luminos familiar în unghi larg (40 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Este ideal pentru bucătării, camere de zi și camere de luat masa.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 30.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Fascicul luminos definit: Da
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 111 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Intensitate luminoasă ajustabilă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,110 kg
- Înălțime totală: 82 mm
- Lungime totală: 560 mm
- Lățime totală: 60 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2000
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 22
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 4

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718291444909
- Greutate netă: 1,11 kg
- Greutate brută: 1,25 kg
- Înălțime: 57,8 cm
- Lungime: 7,3 cm
- Lățime: 9,3 cm



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.1628

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com