

PHILIPS

Lampă de perete
Nightingale 35 W GU10
fără bec

Corpuri de iluminat pentru
exterior

Fără bec

Inox

Rezistent la apă



8718696154007



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Această lumină de exterior este proiectată în funcție de cele mai recente tendințe și stiluri de viață pentru a crea ambianța pe care v-ați dorit-o întotdeauna.

Ușor de utilizat

- Becul nu este inclus

Aduceți designul în grădina dvs.

- Iluminat modern pentru exterior

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Caracteristici speciale

- Efect de lumină bidirecțională

Repere

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Iluminat modern pentru exterior

Iluminat pentru exterior impresionant, îndrăzneț și minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al corpurilor de iluminat Philips de exterior este modul perfect de a lumina grădinile, aleile și spațiile exterioare.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție

împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Efect de lumină bidirecțională

Acest corp de iluminat Philips pentru exterior creează atmosfera perfectă în grădina sau pe terasa dvs. datorită efectului său de lumină bidirecțională.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Oțel inoxidabil
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,6 kg
- Înălțime totală: 160 mm
- Lungime totală: 96 mm
- Lățime totală: 80 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Soclu/fasung: GU10
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 2

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696154007
- Greutate netă: 0,72 kg
- Greutate brută: 0,81 kg
- Înălțime: 17,8 cm
- Lungime: 8,6 cm
- Lățime: 10,1 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.311

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com