

PHILIPS


Bandă luminoasă 5
m

Benzi luminoase

3500 K

Transparent

8718696164228



Lumină și stil de nivel superior

Lumină liniară confortabilă pentru spațiul dvs.

Asortați-vă interiorul

- Dimensiune compactă pentru spații reduse

Material și finisaj


- Material de înaltă calitate

Repere

Dimensiune compactă pentru spații reduse

Perfectă pentru încadrarea în spații reduse

Material de înaltă calitate



Material durabil și atractiv pentru o investiție atractivă și de lungă durată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Transparent
- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3500 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 85 lm/W

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

- Extensibilitate: Nu

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Benzi luminoase
- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 225 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,205 kg
- Înălțime totală: 2,6 mm
- Lungime totală: 5.000 mm
- Lățime totală: 8 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2050
- Culoare lumină: 3500
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Puterea becului inclus: 22
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele

- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696164228
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,32 kg
- Înălțime: 16 cm
- Lungime: 5,5 cm
- Lățime: 16 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.383

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com