

# PHILIPS


Bandă luminoasă  
5 m RGB

Benzi luminoase


RGB

Transparent

Intensitate luminoasă reglabilă;  
RGB



8718696164242



## Colorează- i universul cu benzile luminoase cu LED de la Philips

Telecomanda îi permite să controlezi cu ușurință această bandă luminoasă și să reduci fără probleme intensitatea luminoasă la nivelul dorit. Schimbă culoarea după bunul plac cu ajutorul celor 30 de culori predefinite. Benzile luminoase cu LED de la Philips sunt ușor de montat, de tăiat la dimensiune și de lipit pe orice suprafață.

### Instalare simplă

- Dimensionat

### Ușor de conectat

- Plug-and-play: instalare ușoară

### Control

- Telecomandă inclusă, pentru confortul dvs.

# Repere

## Dimensionat

Taie cu ușurință benzile luminoase pentru a se potrivi în spațiile tale. Semnele de pe banda luminoasă indică unde să tai.

## Plug-and-play: instalare ușoară

Benzile noastre luminoase plug-and-play sunt simple de instalat, așa că poți începe să te bucuri de ele imediat. Tot ce ai nevoie este inclus în cutie.

## Telecomandă inclusă, pentru confortul dvs.

Alegeți diverse culori de lumină sau niveluri de intensitate luminoasă și selectați dintre diferitele setări de lumină preconfigurate.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Transparent
- Material: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 20.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110
- Indice de redare a culorilor (IRC): 45
- Randament luminos (nominal) (nom.): 20

## Cablu cu lumini/bandă luminoasă

- Extensibilitate: Nu

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Benzi luminoase
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Culori RGB

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 200 mA

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,205 kg
- Înălțime totală: 2,6 mm
- Lungime totală: 5.000 mm
- Lățime totală: 10 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată (RGB)
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

#### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696164242
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,32 kg
- Înălțime: 16 cm
- Lungime: 5,5 cm
- Lățime: 16 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.461

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)