

# PHILIPS

Bec cu filament  
transparent 60 W G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15000 h

Fără intensitate variabilă



8718696742457



## Un bec fără egal

Forme familiare pe care le cunoașteți și le adorați. Acestea vă oferă aspectul clasic al lămpilor incandescente, consumând, în același timp, cu 80% mai puțin energie. Unghiul larg al fasciculului luminos permite o distribuție perfectă, de jur împrejur.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

### Lumină dincolo de iluminare

- Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

# Repere

## Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

## Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

## Stil vintage, LED modern

Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă oră combinată cu design vintage.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Formă: Glob
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 806 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 115,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

## Informații ambalaj

- Familie de produse: LED clasic, Confort pentru ochi
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Titlu produs: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

**Putere**

- Factor de putere (frac ie): 0.51

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): E
- Consum de curent: 7 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înăl ıme totală: 140 mm
- Lungime totală: 140 mm
- Lă ıme totală: 95 mm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 15.000

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60
- Diametru: 95 mm
- Număr de înregistrare EPREL: 1825194
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Valoare pălpăire (PstLM): 1
- Frecven ă linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No

**Dimensiunile și greutatea ambalajului [LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4]**

- EAN/UPC - produs: 8718696742457
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,15 kg
- Înăl ıme: 19,5 cm
- Lungime: 10,4 cm
- Lă ıme: 10,4 cm

**Dimensiunile și greutatea ambalajului [LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF]**

- EAN/UPC - produs: 8718696742457
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înăl ıme: 19,5 cm
- Lungime: 10,4 cm
- Lă ıme: 10,4 cm



Data apariției: 2025-09-20  
Versiune: 0.801

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)