

PHILIPS

Bec

LED


4 W – 35 W

E27

Alb cald



8718699673529



Proiectate pentru a fi văzute

Vă prezentăm noua familie de lămpi vintage Philips Deco LED Giant, o colecție care amintește de becurile cu incandescență familiare. Acestea ies în evidență atunci când sunt folosite ca element central, adăugând o notă de nostalgie interiorului dvs.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2500 K
- Flux luminos nominal: 400 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

Alte caracteristici

- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699673529
- EOC: 871869967352900
- Titlu produs: LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.41
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4 W
- Putere echivalentă: 35 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 403596
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699673529
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 15 cm
- Lungime: 6,6 cm
- Lățime: 6,6 cm
- Număr material (12NC): 929001941501



Data apariției: 2024-04-12
Versiune: 0.474

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com