

# PHILIPS

Bec cu filament mat  
100 W A60 E27

LED

4000 K

1521 lm

15000 h



8718699704148



## Lumină albă caldă, calitate a luminii fără compromis

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 80% mai puțin energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

### Lumină dincolo de iluminare

- Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

### Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

# Repere

## Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

## Stil vintage, LED modern

Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă oră combinată cu design vintage.

## Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpare. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru locuința ta.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K
- Flux luminos: 1.521 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 144,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699704148
- EOC: 871869970414800
- Titlu produs: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

**Putere**

- Factor de putere (frac ie): 0.52

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.52
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 100 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Consum de curent: 10,5 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 104 mm
- Lungime totală: 104 mm
- Lățime totală: 60 mm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 60 mm
- Număr de înregistrare EPREL: 387432
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pălpăire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699704148
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 12 cm
- Lungime: 6,6 cm
- Lățime: 6,6 cm



Data apariției: 2025-08-30  
Versiune: 0.453

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)