

PHILIPS

Bec 75 W A60 E27
x2

LED

4000 K

1055 lm

15000 h



8718699726997



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dvs. zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Repere

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea

puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Garanție

- Perioadă de garanție: 2 ani

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1055 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K
- Flux luminos: 1.055 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 105,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Titlu produs: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: >0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 75 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 10 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 10

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 110 mm
- Lungime totală: 110 mm
- Lățime totală: 60 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 60 mm
- Număr de înregistrare EPREL: 391872
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.324

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com