

# PHILIPS

Lampă încastrată  
Dive 5 W

Lămpi încastrate

DIVE SL261

Alb

Reducere intensitate



8718699755645



## Creați ambianță perfectă cu ajutorul luminii de înaltă calitate cu intensitate reglabilă.

Creați atmosfera perfectă cu ajutorul spoturilor Philips LED încastrate cu intensitate luminoasă reglabilă. Puteți regla cu ușurință intensitatea luminii de la lumină strălucitoare de fiecare zi până la nuanță confortabilă.

#### Asortă-i-vă interiorul

- Finisaj metalic decorativ

#### Efect de lumină

- Fascicul strălucitor și concentrat

#### Sigură

- Rezistentă la umezeală

#### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

#### Control

- Intensitate luminoasă reglabilă

8718699755645

**Rezisten ă**

- Durată de via ă îndelungată de până la 15.000 de ore

# Repere

## Finisaj metalic decorativ

Finisajul metalic contemporan conferă o tentă modernă.

## Fascicul strălucitor și concentrat

Concentrați lumina pe obiecte, o masă sau alte obiecte interioare pentru a atrage atenția asupra lor.

## Rezistență la umezeală

Rezistența la umezeală vă permite să utilizați cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spații în care umezeala trebuie luată în considerare.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pălpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri

constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Intensitate luminoasă reglabilă

Vă permite să schimbați atmosfera prin reducerea nivelurilor de luminozitate ale LED-ului, de la lumină albă puternică, la o strălucire confortabilă – asemenea lămpilor tradiționale.

## Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 10.000
- Durată de viață nominală: 20.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 64

## Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Rezistent la apă

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 29 mA

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,118 kg
- Distanță de încastare: 15 mm
- Înălțime totală: 55 mm
- Lungime totală: 85 mm
- Lățime totală: 85 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 7.0 cm x 7.0 cm

### Service

- Garan ie: 2 ani

### Specifica ii tehnice

- Diametru: 85 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 350
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Puterea becului inclus: 5
- Cod IP: IP20 (IP65 fa ă)
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699755645
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,15 kg
- Înăl ime: 9 cm
- Lungime: 7,5 cm
- Lă ime: 10,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.299

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)