

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Doris 17 W

Plafoniere

4000 K

Nichel

Rezistent la apă



8718699758943



## Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră.

### Ușor de experimentat

- Instalare simplă

### Siguranță

- Rezistență la umezeală

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor
- Ușor de curățat

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

# Repere

## Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

## Rezistență la umezeală

Rezistența la umezeală vă permite să utilizați cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spații în care umezeala trebuie luată în considerare.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pălpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri

constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

## Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Nichel
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului vă ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100 lm/W

## Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 142 mA

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,57 kg
- Înălțime totală: 90 mm
- Lungime totală: 313 mm
- Lățime totală: 313 mm

### Service

- Garan ie: 5 ani

### Specifica ii tehnice

- Diametru: 313 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1700
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrôșcării
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699758943
- Greutate netă: 0,55 kg
- Greutate brută: 0,82 kg
- Înăl ime: 10 cm
- Lungime: 35 cm
- Lă ime: 35 cm



Data apariției: 2025-09-20  
Versiune: 0.328

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)