

PHILIPS

Bec cu filament
fumuriu 11 W G93 E27

LED


1800 K

100 lm

15000 h



8718699759698



Un bec fără egal

Becurile cu LED de la Philips asigură o lumină frumoasă, albă caldă, o durată de viață îndelungată și economii semnificative și imediate de energie. Datorită designului său modern și elegant, acest bec cu intensitate reglabilă reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- Arată bine atât pornită, cât și oprită

Repere

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Perfect pentru instalațiile decorative

Globuri cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum ventilatoarele de plafon și benzi de toaletă.

Arată bine atât pornită, cât și oprită



„Această frumoasă lampă cu filament vizibil adaugă eleganță și nostalgie oricărei camere. Arată bine atât pornită, cât și oprită”.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: fumuriu
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Garanție

- Perioadă de garanție: 2.5 ani

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 1800 K
- Flux luminos nominal: 100 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 818 | CCT of 1800K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 1800 K
- Flux luminos: 100 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 50 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Decorativ

Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Titlu produs: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.54

Consum de energie

- Factor de putere: 0.54
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 11 W
- Consum de curent: 2 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 2

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 142 mm
- Lungime totală: 142 mm
- Lățime totală: 95 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 95 mm
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.670

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com