

# PHILIPS

Bec cu filament mat  
100 W A60 E27 x2

LED

4000 K

1521 lm

15000 h



8718699763718



## Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 86% mai puțin energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

### Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

# Repere

**Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență**



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

**Perfect pentru iluminatul general**



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

**Concepute pentru confortul ochilor tăi**



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpare. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința ta.

## Specificații

### Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

### Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

### Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

### Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

### Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Flux luminos: 1.521 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 144,00

### Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

**Alte caracteristici**

- În conformitate cu RoHS: Da

**Informații ambalaj**

- EAN: 8718699763718
- EOC: 871869976371800
- Titlu produs: LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

**Putere**

- Factor de putere (fracție): 0.52

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.52
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 100
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Putere: 10,5
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 104 mm
- Lungime totală: 104 mm
- Lățime totală: 60 mm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 60 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 387432
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pălpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699763718
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.308

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)